

# Säkerhetsklasser IDEAL








Information om nya DIN 66399 för förstöring av papper

## Vad är nytt?

I stället för de tidigare fem säkerhetsnivåerna, definierar nya DIN 66399 nu sju säkerhetsnivåer. En stor skillnad är den nya säkerhetsnivån P-4 med materialets partikelyta på högst 160 mm<sup>2</sup>, den tidigare nivån 4 blir nivå P-5 och den tidigare nivån 5 blir P-6. "Nivå 6", som inte tidigare återspeglas i DIN-normen, blir nu nivå P-7.



## Säkerhetsnivåer enligt DIN 66399

<b>P-1</b>	Rekommenderas exempelvis för skrivna dokument med allmänna uppgifter som måste göras oläsliga.		Materialets partikelyta $\leq 2000 \text{ mm}^2$ eller <b>strimmelbredd <math>\leq 12 \text{ mm}</math></b> Strimmellängd ej bestämd.
<b>P-2</b>	Rekommenderas exempelvis för skrivna dokument med interna uppgifter som måste göras oläsliga.		Materialets partikelyta $\leq 800 \text{ mm}^2$ eller <b>strimmelbredd <math>\leq 6 \text{ mm}</math></b> Strimmellängd ej bestämd.
<b>P-3</b>	Rekommenderas exempelvis för skrivna dokument med känslig och konfidentiell information.		Materialets partikelyta $\leq 320 \text{ mm}^2$ (t ex partiklar 4 x 80 mm) eller <b>strimmelbredd <math>\leq 2 \text{ mm}</math></b> Strimmellängd ej bestämd.
<b>P-4</b>	Rekommenderas exempelvis för skrivna dokument med särskilt känslig och konfidentiell information.		Materialets partikelyta $\leq 160 \text{ mm}^2$ och för normala partiklar: <b>strimmelbredd <math>\leq 6 \text{ mm}</math></b> (t ex partiklar 4 x 40 mm).
<b>P-5</b>	Rekommenderas exempelvis för skrivna dokument med hemlig information.		Materialets partikelyta $\leq 30 \text{ mm}^2$ och för normala partiklar: <b>strimmelbredd <math>\leq 2 \text{ mm}</math></b> (t ex partiklar 2 x 15 mm).
<b>P-6</b>	Rekommenderas exempelvis för skrivna dokument med hemlig data där extremt höga säkerhetsåtgärder måste respekteras.		Materialets partikelyta $\leq 10 \text{ mm}^2$ och för normala partiklar: <b>strimmelbredd <math>\leq 1 \text{ mm}</math></b> (t ex partiklar 0,8 x 12 mm).
<b>P-7</b>	Rekommenderas exempelvis för skrivna dokument med strikt konfidentiella data där de högsta säkerhetsåtgärder måste respekteras.		Materialets partikelyta $\leq 5 \text{ mm}^2$ och för normala partiklar: <b>strimmelbredd <math>\leq 1 \text{ mm}</math></b> (t ex partiklar 0,8 x 5 mm).

**IDEAL**

# Dokumentförstörare IDEAL- tabell nya säkerhetsklasser

ART NR	MODELL	SPÅNBREDD	SÄKERHETSKLASS
S82404	Dokumentförstörare SHREDCAT	4 mm strimlor	P-2
S8240CC4	"	4x40 mm cross cut	P-4
S22204	Dokumentförstörare IDEAL 2220	4 mm strimlor	P-2
S22404	Dokumentförstörare IDEAL 2240	4 mm strimlor	P-2
S2240CC3	"	3x25 mm cross cut	P-4
S22604	Dokumentförstörare IDEAL 2260	4 mm strimlor	P-2
S2260CC3	"	3x25 mm cross cut	P-4
S22704	Dokumentförstörare IDEAL 2270	4 mm strimlor	P-2
S2270CC3	"	3x25 mm cross cut	P-4
S23604	Dokumentförstörare IDEAL 2360	4 mm strimlor	P-2
S2360CC2	"	2x15 mm cross cut	P-5
S2360CC4	"	4x40 mm cross cut	P-4
S2360SMC	"	0,8x5 mm super micro cut	P-7
S24044	Dokumentförstörare IDEAL 2404	4 mm strimlor	P-2
S2404CC2	"	2x15 mm cross cut	P-5
S2404CC4	"	4x40 mm cross cut	P-4
S25034	Dokumentförstörare IDEAL 2503	4 mm strimlor	P-2
S2503CC2	"	2x15 mm cross cut	P-5
S2503CC4	"	4x40 mm cross cut	P-4
S26044	Dokumentförstörare IDEAL 2604	4 mm strimlor	P-2
S2604CC2	"	2x15 mm cross cut	P-5
S2604CC4	"	4x40 mm cross cut	P-4
S2604SMC	"	0,8x5 mm super micro cut	P-7
S26044S128	Miljöskåp IDEAL 240 L björk	4 mm strimlor	P-2
S2604CC2S128	"	2x15 mm cross cut	P-5
S2604CC4S128	"	4x40 mm cross cut	P-4
S26044S02	Miljöskåp IDEAL 240 L vit	4 mm strimlor	P-2
S2604CC2S02	"	2x15 mm cross cut	P-5
S2604CC4S02	"	4x40 mm cross cut	P-4
S31044	Dokumentförstörare IDEAL 3104	4 mm strimlor	P-2
S3104CC2	"	2x15 mm cross cut	P-5
S3104CC4	"	4x40 mm cross cut	P-4
S3105CC2	Dokumentförstörare IDEAL 3105	2x15 mm cross cut	P-5
S3105CC4	"	4x40 mm cross cut	P-4
S3105SMC	"	0,8x5 mm super micro cut	P-7
S38046	Dokumentförstörare IDEAL 3804	6 mm strimlor	P-2
S3804CC2	"	2x15 mm cross cut	P-5
S3804CC4	"	4x40 mm cross cut	P-4
S40026	Dokumentförstörare IDEAL 4002	6 mm strimlor	P-2
S4002CC2	"	2x15 mm cross cut	P-5
S4002CC4	"	4x40 mm cross cut	P-4
S40056	Dokumentförstörare IDEAL 4005	6 mm strimlor	P-2
S4005CC2	"	2x15 mm cross cut	P-5
S4005CC4	"	4x40 mm cross cut	P-4
S4005MC	"	0,8x12mm micro cut	P-6
S4005SMC	"	0,8x5 mm super micro cut	P-7
S41076	Dokumentförstörare IDEAL 4107	6 mm strimlor	P-2
S4107CC6	"	6x50 mm cross cut	P-3
S4605CC2	Dokumentförstörare IDEAL 4605	2x15 mm strimlor	P-5
S4605CC4	"	4x40 mm cross cut	P-3
S5009CC8	Dokumentförstörare IDEAL 5009	8x40-80 mm cross cut	P-2
S5009CC6	"	6x50 mm cross cut	P-3

